



Stereomikroskop mit Schwenkarmstativ, ohne Beleuchtung, Typ: M50



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 491754 M50 |
| GTIN | 2050002078222 |
| Artikelklasse | 49B |

Beschreibung

Ausführung:

- **Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.**
- **Parfokal abgestimmtes Optiksistem: Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.**
- **Ergonomisches Design.**
- **ESD-Ausführung vermeidet Schäden durch statische Entladungen.**

Fünfstufiger Vergrößerungswechsler: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).

Schwenkarmstativ.

Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Basis Länge | 260 mm |
| Tiefenschärfe | 13,7 mm |
| Arbeitsabstand | 89,6 mm |
| Optiksystem | Greenough parfokal |
| Vergrößerung (x-fach) | 6,3 - 40 |
| Serie | M |
| Okular | 10×/23B |
| Sichtfeld-Ø | 5,75 - 36,5 mm |
| Zoom | 5:1 |
| Basis Breite | 220 mm |
| Produktart | Stereomikroskop |