



Stereomikroskop mit Schwenkarmstativ, ohne Beleuchtung, Typ: M80



Bestelldaten

Bestellnummer	491754 M80
GTIN	2050002078246
Artikelklasse	49B

Beschreibung

Ausführung:

- **Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.**
- **Parfokal abgestimmtes Optiksistem: Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.**
- **Ergonomisches Design.**
- **ESD-Ausführung vermeidet Schäden durch statische Entladungen.**

Zoomrastungen: 8 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben. Basisplatte mit Anti-Shock.

Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).

Schwenkarmstativ.

Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.

Technische Beschreibung

Basis Breite	220 mm
Optiksystem	Greenough parfokal
Okular	10×/23B
Basis Länge	330 mm
Tiefenschärfe	13,7 mm
Sichtfeld-Ø	3,8 - 30,7 mm
Vergrößerung (x-fach)	7,5 - 60
Arbeitsabstand	83,4 mm
Serie	M
Zoom	8:1
Produktart	Stereomikroskop