



Stereomikroskop mit Schwenkarmstativ, ohne Beleuchtung, Typ: M60



Bestelldaten

Bestellnummer	491754 M60
GTIN	2050002078239
Artikelklasse	49B

Beschreibung

Ausführung:

- **Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.**
- **Parfokal abgestimmtes Optiksistem: Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.**
- **Ergonomisches Design.**
- **ESD-Ausführung vermeidet Schäden durch statische Entladungen.**

Zoomrastungen: 7 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben.

Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).

Schwenkarmstativ.

Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.

Technische Beschreibung

Sichtfeld-Ø	5,75 - 36,5 mm
Okular	10×/23B
Arbeitsabstand	89,6 mm
Serie	M
Tiefenschärfe	13,7 mm
Basis Breite	220 mm
Vergrößerung (x-fach)	6,3 - 40
Zoom	6:1
Basis Länge	260 mm
Optiksystem	Greenough parfokal
Produktart	Stereomikroskop