

**Garant****Stehtisch, Typ: 750****Bestelldaten**

Bestellnummer	974204 750
GTIN	4062406785819
Artikelklasse	9GC

**Beschreibung****Ausführung:**

Stehtisch aus gekantetem Stahlblechprofil mit integrierten Kabelkanälen unterhalb der Tischplatte. Mit 2 Kabeldurchführungen in den Tischbeinen (passend für Schuko-Stecker). Arbeitsplatte und Zwischenboden aus 25 mm starker Bambusplatte, rückstandsfrei geölt. Untere Ablage höhenverstellbar.

**Lackierung:**

Füße und Grundrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Höhe	1080 mm
Breite	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Tiefe	750 mm
Höhenverstellbereich untere Ablage	306 - 906 mm

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Plattenstärke	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Bürotisch