

Garant**Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 12 mm, Gewinde M × L: M6X90****Bestelldaten**

Bestellnummer	301361 M6X90
GTIN	4062406785666
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁	6,5 mm
Schaft-Ø d	12 mm
Gesamtlänge L _{ges}	90 mm
Außen-Ø D	9,8 mm
Gewinde M	M6
Nutzlänge L ₁	40 mm
Aufnahme	Ø d = 12 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

