


**Garant****Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 25 mm, Gewinde M × L: M12X196****Bestelldaten**

Bestellnummer	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

**Verwendung:**

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Schaft-Ø d	25 mm
Gewinde M	M12
Außen-Ø D	23 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	140 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	196 mm
Aufnahme	Ø d = 25 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

