

Garant**Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 12 mm, Gewinde M × L: M6X70****Bestelldaten**

Bestellnummer	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	9,8 mm
Schaft-Ø d	12 mm
Bohrungs-Ø D ₁	6,5 mm
Gewinde M	M6
Gesamtlänge L _{ges}	70 mm
Nutzlänge L ₁	20 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

