

## Garant

### Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 40 A = 120, Spann- Ø D1: 20mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	302261 20
GTIN	4062406786953
Artikelklasse	31A

## Beschreibung

### Ausführung:

- Hochwarmfester Stahl.
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Premium-Ausführung: vernickelte Ausführung mit 4 verschleißbaren **Kühlkanalbohrungen**. Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge (Verstellweg 10 mm).

### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

### Lieferumfang:

4 Stück M3-Düsen schrauben.

### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

## Technische Beschreibung

Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter