

Garant

Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 40 A = 120, Spann-Ø D1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302261 16
GTIN	4062406786946
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Hochwarmfester Stahl.
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Premium-Ausführung: vernickelte Ausführung mit 4 verschließbaren **Kühlkanalbohrungen**. Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

4 Stück M3-DüSENSchrauben.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Kühlkanalbohrung	verschließbar

Außen-Ø D	34 mm
Auskräglänge A-Maß	120 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter