

Garant**Schrumpffutter, schlank, lang 4°30', HSK-A 100 A = 120, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308339 6
GTIN	4062406787073
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Außenschräge 4°30'.
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

- An besonders schwer zugänglichen Stellen.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpferlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfergeräte Nr. 354210 – 354450.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	15 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Außen-Ø D	30 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 120
Aufnahme-Norm	DIN 69893

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter