



ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC



Bestelldaten

Bestellnummer	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

Mit Trapez-Feingewinde für hohe Spannkraft. Extra lange Doppelführung der ER-Spannmutter. Kugelgelagerte Spannmutter für höhere Anzugsmomente.

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Sonderzubehör:

Präzisions ER-Spannzangen Nr. 308981 – 308986, HP Nr. 309376 – 309378 und für Gewindebohrer-Spannzangen Nr. 309414; 309418, Rollenschlüssel HDC Nr. 309754; 309756.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Spannbereich: 2 - 20 mm

Gesamtlänge L: 27 mm

Außen-Ø D: 53 mm

maximales Anzugsmoment: 180 N·m
Gewinde: Tr42×1

Technische Beschreibung

Spannbereich	2 - 20 mm
Außen-Ø D	53 mm
maximales Anzugsmoment	180 N·m
Gesamtlänge L	27 mm
Gewinde	Tr42×1
Produktart	Spannmutter