



## simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Artikelklasse	24V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Innenkühlung: nein

Ø D: 4 mm

Radius R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

maximale Schnitttiefe  $a_{p\max}$ : 0,16 mm

### Technische Beschreibung

f	1,95 mm
Innenkühlung	nein
Ø D	4 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,16 mm
Radius R	0,15 mm
Nutzlänge	20,3 mm
Produktnameattribut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		