



simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Innenkühlung: nein

Ø D: 4 mm

Radius R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,18 mm
f	1,95 mm
Innenkühlung	nein
Nutzlänge	20,3 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		