

Garant GRIDLINE

ESD-Werkstattwagen, 20×16G, Anzahl Schubladen: 8**Bestelldaten**

Bestellnummer	971750 8
GTIN	4062406783853
Artikelklasse	9GD

Beschreibung**Ausführung:**

Werkstattwagen **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Ablage aus pulverbeschichtetem, leitfähigem Stahlblech und zusätzlicher leitfähiger Ablage mit Kleinteilefächern und Dosenhalter aus Polyamid, kratzfest und oberflächenschonend. **Elektrisch leitfähige Räder** mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, mit spurlosem Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Breite	800 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Gewicht	78 kg
Schubladen Nutztiefe in G	16
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Werkstattwagen