

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, links, Typ: 20/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	274171 20/2
GTIN	4062406790318
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser $D_{\min} = 14$ mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Ausraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	30 mm
t_{\max} Innenbearbeitung	3 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Schaft- $\varnothing D_s$	20 mm
Gesamtlänge L	88 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange