

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 20/2L****Bestelldaten**

Bestellnummer	274170 20/2L
GTIN	4062406785482
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser $D_{\min} = 14$ mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	18 mm
t_{\max} Innenbearbeitung	3 mm
Gesamtlänge L	93 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Schaft- $\varnothing D_s$	20 mm
Auskraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	35 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange