

Garant
Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 20/2

Bestelldaten

Bestellnummer	274170 20/2
GTIN	4062406785475
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser $D_{\min} = 14$ mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	88 mm
t_{\max} Innenbearbeitung	3 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Ausraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	30 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Schaft- $\varnothing D_s$	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange