

**Garant****Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 16/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

**Verwendung:**

Zum Stechdrehen ab Durchmesser  $D_{\min} = 14$  mm.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	25 mm
$t_{\max}$ Innenbearbeitung	3 mm
Schaft- $\varnothing$ $D_s$	16 mm
Stechbreite $w$	1,5 mm
Gesamtlänge $L$	78 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{\min}$	14 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange