

**Garant****Bohrstange zum Stechdrehen, links, Typ: 16/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

**Verwendung:**

Zum Stechdrehen ab Durchmesser  $D_{\min} = 14$  mm.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

$t_{\max}$ Innenbearbeitung	3 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Auskräglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	25 mm
Gesamtlänge L	78 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	14 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Bohrstange