



Hydraulik-Sortimente, Typ: ECO



Bestelldaten

Bestellnummer	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Konfektionierte Hydraulik-Sortimente im Arbeitsbereich von 700 bar mit allen notwendigen Komponenten zum Anschluss an gängige einfach- und doppelwirkende Hydraulikzylinder.

- **2-stufige 1,0 Liter Handpumpe für schnellen Arbeitsfortschritt.**
- **100% druckgeprüfte Schläuche für einen Maximaldruck von 720 bar, hergestellt gemäß ISO 22384.**
- **Serienmäßig mit dem CEJN CIS Schlauch-Identifikationssystem für höchste Sicherheit.**
- **3/8 Zoll NPT Anschlussgewinde, Kupplungssystem gemäß ISO 14540. Kompatibilität zu über 80% der am Markt verfügbaren Hydrauliksysteme.**
- **Alle Komponenten einzeln nachbestellbar.**

Einstiegssset mit allen nötigen Basis-Komponenten.

Lieferumfang:

Hydraulikpumpe, Schlauchset, Anschlussnippel, **ohne Ölfüllung.**

Hinweis:

Hydraulikpumpen müssen vor dem Einsatz mit Hydrauliköl gefüllt werden. Empfohlen wird die Verwendung von Ölen nach ISO VG 15 oder ISO VG 22.

Technische Beschreibung

Hydraulikanschluss	3/8 NPT Zoll
Arbeitsdruck	700 bar

Anzahl Druckstufen	2
nutzbares Tankvolumen	1000 ml
Schlauchlänge	2 m
Produktart	Hydraulik-Sortiment