



## Hydraulik-Sortimente, Typ: PRO



### Bestelldaten

Bestellnummer	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Konfektionierte Hydraulik-Sortimente im Arbeitsbereich von 700 bar mit allen notwendigen Komponenten zum Anschluss an gängige einfach- und doppelwirkende Hydraulikzylinder.

- **2-stufige 1,0 Liter Handpumpe für schnellen Arbeitsfortschritt.**
- **100% druckgeprüfte Schläuche für einen Maximaldruck von 720 bar, hergestellt gemäß ISO 22384.**
- **Serienmäßig mit dem CEJN CIS Schlauch-Identifikationssystem für höchste Sicherheit.**
- **3/8 Zoll NPT Anschlussgewinde, Kupplungssystem gemäß ISO 14540. Kompatibilität zu über 80% der am Markt verfügbaren Hydrauliksysteme.**
- **Alle Komponenten einzeln nachbestellbar.**

Profiset mit Zusatzkomponenten für effizienten und schnellen Arbeitsfortschritt.

- **Schlauchset mit Kupplung und Nippel zum schnellen Verbinden und Trennen der Komponenten.**
- **Manometer zur Drucküberwachung.**
- **Stabiler ABS Koffer mit Schaumeinlage für sichere Aufbewahrung und leichten Transport an den Einsatzort.**

#### Lieferumfang:

Hydraulikpumpe, Schlauchset mit Nippel und Kupplung, Manometer, Anschlussblock, Kupplung für die Zylinderseite, stabiler Transportkoffer, **ohne Ölfüllung.**

**Hinweis:**

Hydraulikpumpen müssen vor dem Einsatz mit Hydrauliköl gefüllt werden. Empfohlen wird die Verwendung von Ölen nach ISO VG 15 oder ISO VG 22.

---

**Technische Beschreibung**

Anzahl Druckstufen	2
nutzbares Tankvolumen	1000 ml
Arbeitsdruck	700 bar
Hydraulikanschluss	3/8 NPT Zoll
Schlauchlänge	2 m
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Hydraulik-Sortiment