



## Elektro-Abschalterschrauber, Typ: S8120



### Bestelldaten

Bestellnummer	070236 S8120
GTIN	7322590055455
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die PRO-Elektroschrauber der S8-Serie umfassen eine große Auswahl unterschiedlicher Modelle, die hohe Drehzahlen und Präzision bieten. Der ergonomisch gestaltete S8-Schrauber bietet eine Plug-and-Play-Lösung für Montageaufgaben und Serienverschraubungen mit niedrigen Drehmomenten. Die S8-Serie wurde entwickelt, um Qualität und Effizienz zu steigern.

- **Mit Abschaltkupplung**
- **Drehmoment einstellbar**
- **Einfache Handhabung**
- **Mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3**

#### Passend für:

Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3

#### Hinweis:

Den dazugehörigen Power Adapter finden Sie unter: Nr. 070235 Gr. ADAPTER. Passende Klingen finden Sie unter Nr. 674205 ff.

Drehmomentbereich: 15 - 120 cN·m

Leerlaufdrehzahl: 700 - 1000

Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/4 Zoll

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Sechskant

Werkzeugaufnahme Form: E

Bauform: Stab

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	S8120
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll

Drehmomentbereich	15 - 120 cN·m
Bauform	Stab
Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Leerlaufdrehzahl	700 - 1000
Gewicht	0,46 kg
Werkzeugaufnahme Form	E
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Sechskant
Produktart	Stabschrauber