



Elektro-Abschaltschrauber, Typ: S8250



Bestelldaten

Bestellnummer	070236 S8250
GTIN	7322590055493
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Die PRO-Elektroschrauber der S8-Serie umfassen eine große Auswahl unterschiedlicher Modelle, die hohe Drehzahlen und Präzision bieten. Der ergonomisch gestaltete S8-Schrauber bietet eine Plug-and-Play-Lösung für Montageaufgaben und Serienverschraubungen mit niedrigen Drehmomenten. Die S8-Serie wurde entwickelt, um Qualität und Effizienz zu steigern.

- **Mit Abschaltkupplung**
- **Drehmoment einstellbar**
- **Einfache Handhabung**
- **Mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3**

Passend für:

Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3

Hinweis:

Den dazugehörigen Power Adapter finden Sie unter: Nr. 070235 Gr. ADAPTER. Passende Klingen finden Sie unter Nr. 674205 ff.

Drehmomentbereich: 50 - 250 cN·m

Leerlaufdrehzahl: 500 - 750

Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/4 Zoll

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Sechskant

Werkzeugaufnahme Form: E

Bauform: Stab

Technische Beschreibung

Bauform	Stab
Gewicht	0,46 kg

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Drehmomentbereich	50 - 250 cN·m
Herstellerbezeichnung	S8250
Leerlaufdrehzahl	500 - 750
Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Sechskant
Werkzeugaufnahme Form	E
Produktart	Stabschrauber