

**uvex****Handschuh-Paar uvex 60090, Handschuhgröße: 10**

## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094294 10     |
| GTIN          | 4048612085974 |
| Artikelklasse | 04W           |

## Beschreibung

### Ausführung:

uvex 18 Gauge Schnittschutzhandschuh aus patentierter **Bamboo TwinFlex®** Technologie. Besteht zu 45% aus recyceltem Polyamid und Bambus-Viskose. Besonders komfortabel durch gute Atmungsaktivität und **adaptive Passform**. Erhöhte Standzeit dank **hoher Abriebfestigkeit** und verstärkter Daumenbeuge.

**Anwendung:** Geeignet für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebung.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### Hinweis:

Das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

## Technische Beschreibung

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Handschuhgröße       | 10                          |
| Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung |
| Handschuheigenschaft | Touchscreen geeignet        |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Stricktechnologie   | 18G  |
| Kleidung Standard   | Oeko-Tex Standard 100                        |
| EN 388              | 4X41D  |
| EN 407              | X1XXXX                                       |
| Trägermaterial      | Bambus-Viskose, HPPE,<br>Stahl, PA, Elasthan |
| Beschichtung        | Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum                |
| Anwendungsbereich   | Allround                                     |
| Farbe               | grün   |
| Norm                | EN 407                                       |
| Kontakthitze bis    | 100 °C                                       |
| Verwendung          | mehrweg                                      |
| Schnittschutzklasse | D  |
| Produktart          | Schnittschutzhandschuhe                      |