



## Präzisions-Messuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 1/61,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich. Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Sehr präzise Ausführung. Die wichtigen Stellen des Messwerkes sind **edelsteineingelagert**. Zentralzeiger **für 1/1000-mm-Ablesung**. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.

#### Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

### Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Messbereich	0 - 1 mm
Skalenwert	0,001 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung	1/1000 mm
Kalibrierung	C2

Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,2 mm
Messkraft	1,12 - 1,68 N
Gehäuse-Ø	61,5 mm
Drehbares Zifferblatt	ja
Messtechnik	analog
Material Gehäuse	Messing
Produktart	Messuhr

### Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	023020 5
--	----------