

**Kleinmessuhr IP67, stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 5/40****Bestelldaten**

Bestellnummer	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Artikelklasse	45A

Beschreibung**Ausführung:**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Gelbes Ziffernblatt zum besseren Ablesen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,63 - 0,77 N
Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,5 mm
IP-Schutzart	IP 67
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	0 - 5 mm

Skalenwert	0,01 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	40 mm
Drehbares Zifferblatt	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001
maximale Messspanne 10 mm

023000 10