



Kleinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 5/40



Bestelldaten

Bestellnummer	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Gelbes Ziffernblatt zum besseren Ablesen.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: C1

Skalenwert: 0,01 mm

Ablesung pro Zeigerumdrehung: 0,5 mm

Messkraft: 0,63 - 0,77 N

Technische Beschreibung

Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,5 mm
Kalibrierung	C1
Skalenwert	0,01 mm
Messbereich	0 - 5 mm

Gehäuse-Ø	40 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messkraft	0,63 - 0,77 N
Drehbares Zifferblatt	ja
stoßgeschützt	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023010 10
Signierung laserbeschriftet Typ	018940