

**Garant****Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ: 1/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Passend für:**

Handbetätigte Einsätze.

**Technische Beschreibung**

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
ganze Länge	116 mm
Zähnezahl	72
Arbeitswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Gelenkkopf	nein
mit Schwenkkopf	nein

mit Auswerfer	ja
mit Hammerfunktion	nein
mit QuickRelease	nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar	nein
stufenlos ausziehbar	nein
Produktart	Ratsche

---

## Zubehör

Ersatzteil-Sortiment Feinzahnknarre 1/4 Zoll Typ 1/4	632031 1/4
--	------------