

**Garant****Feinzahnknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer, Typ: 1/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

**Norm:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Passend für:**

Handbetätigte Einsätze.

**Technische Beschreibung**

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
ganze Länge	264 mm
Zähnezahl	72
Arbeitswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Gelenkkopf	nein
mit Schwenkkopf	nein
mit Auswerfer	ja

mit Hammerfunktion	nein
mit QuickRelease	nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar	nein
Drehgriff	nein
stufenlos ausziehbar	nein
Aufnahmebohrung am Heftende	nein
Produktart	Ratsche

---

## Zubehör

Ersatzteil-Sortiment Feinzahnknarre 1/2 Zoll Typ 1/2	640031 1/2
--	------------