

Garant**Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll, Typ: 3/8****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 635145 3/8 |
| GTIN | 4062406798420 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------------------|
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| ganze Länge | 197 mm |
| Zähnezahl | 72 |
| Arbeitswinkel | 5 Grad |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Produktart | Ratsche |

Zubehör

Ersatzteil-Sortiment Feinzahnknarre 3/8 Zoll Typ 3/8

635031 3/8