



Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm²



Bestelldaten

Bestellnummer	729465 16
GTIN	4049002150746
Artikelklasse	73T

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Sechskant-Crimpung** = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.

Zange brüniert, Backen verchromt.

Auch für Twin-Aderendhülsen bis 2×10 mm².

Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 16 mm ²
Oberfläche	brüniert
Produktart	Crimpzange