



## Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm<sup>2</sup>



### Bestelldaten

Bestellnummer	729466 16
GTIN	4049002150753
Artikelklasse	73T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Sechskant-Crimpung** = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.

Zange verchromt, Backen brüniert.

Auch für Twin-Aderendhülsen bis 2×10 mm<sup>2</sup>.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	verchromt
Produktart	Crimpzange