



Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip®, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	729501 1
GTIN	4003773088165
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Abisolieren flexibler und massiver Leiter von 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). Durch Feinjustierung optimale Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen.

Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, von 0,25 – 4 mm². Selbsteinstellend – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.

Vorteil:

Schneiden und **Abisolieren** des Kabels sowie **Vercrimpen** der Aderendhülsen **mit einem Werkzeug**, zeitaufwändiger Werkzeugwechsel entfällt.

Verwendung:

Zum Verdrahten von elektronischen Geräten, etwa SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), in Hausinstallationen oder im Wohnmobil.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728714 Gr. 10 und Längenanschlag unter Nr. 728715 Gr. 10 erhältlich.

Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt (crimpen)	0,25 - 4 mm ²
für Leiterquerschnitt (schneiden und abisolieren)	0,03 - 10 mm ²

ganze Länge	190 mm
Produktart	Crimpzange

Zubehör

Messer für Abisolierzange für Leiterquerschnitt 10 mm ²	728714 10
Längenanschlag für Abisolierzange für Leiterquerschnitt 10 mm ²	728715 10