



## Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 555CHC-E



### Bestelldaten

Bestellnummer	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Artikelklasse	54B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Säbelsägeblätter **für Metall. Hohes Sägeblatt** ermöglicht winkelgenauen Schnitt. Präzise, gerade Schnitte mit längster Standzeit in dicken Stahlprofile oder Gussrohre. Ideal für Abbrucharbeiten.

#### Hinweis:

Hartmetall Sägeblätter: Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden.

### Technische Beschreibung

Schnittart	gerader Schnitt schnell (grob)
Schnittart	winkelgenauer Schnitt
Metallprofil (offen)	< 50 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
Sägeblattmaterial	HM
Zahnteilung	3 mm
Anzahl Blätter	1
Blechstärke (Lochblech)	4-12 mm
Blattlänge	100 mm
Produktart	Säbelsägeblatt

