



## Diamant-Trennscheibe STANDARD\*\* Universal, Scheiben-Ø: 180mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	569721 180
GTIN	9003173103135
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nasschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

**Für den täglichen Einsatz** auf allen Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Direkt aufgesinterter Belag, vergütetes Stammblatt (kein Taumeln).

#### Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

#### Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Schleifbelag Höhe	9 mm
-------------------	------

Scheiben-Ø	180 mm
Schleifbelag Breite	2,6 mm
maximale Drehzahl	8488 min <sup>-1</sup>
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Form	41
Formbeschreibung	gerade
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe