



DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang Zylinderschaft, DUO-LOCK Schnittstelle: DL12



Bestelldaten

Bestellnummer	220374 DL12
GTIN	4034221149923
Artikelklasse	26Y

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	120 mm
Ø D ₂	11,5 mm
L ₂	6 mm
Schaft-Ø D ₃	12 mm
empfohlenes Drehmoment	30 Nm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL12
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme