



## DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL12/20



### Bestelldaten

Bestellnummer	220376 DL12/20
GTIN	4034221150004
Artikelklasse	26Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	105 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
empfohlenes Drehmoment	30 Nm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL12
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme