



DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL10/12



Bestelldaten

Bestellnummer	220376 DL10/12
GTIN	4034221129550
Artikelklasse	26Y

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	65 mm
Ø D ₂	9,6 mm
empfohlenes Drehmoment	20 Nm
Schaft-Ø D _s	12 mm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL10
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme