



DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL12/16



Bestelldaten

Bestellnummer	220376 DL12/16
GTIN	4034221129581
Artikelklasse	26Y

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	11,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
empfohlenes Drehmoment	30 Nm
Schaft-Ø D _s	16 mm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL12
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme