



## DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL20/25



### Bestelldaten

Bestellnummer	220376 DL20/25
GTIN	4034221150127
Artikelklasse	26Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

### Technische Beschreibung

Ø D <sub>2</sub>	19,3 mm
Gesamtlänge L	95 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
empfohlenes Drehmoment	80 Nm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL20
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme