



DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl lang Zylinderschaft, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL12/16



Bestelldaten

Bestellnummer	220378 DL12/16
GTIN	4034221149978
Artikelklasse	26Y

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	16 mm
Gesamtlänge L	160 mm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL12
empfohlenes Drehmoment	30 Nm
Ø D ₂	11,5 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme