



DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl lang Zylinderschaft, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL10/12



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 220378 DL10/12 |
| GTIN | 4034221149916 |
| Artikelklasse | 26Y |

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Gesamtlänge L | 120 mm |
| Ø D ₂ | 9,6 mm |
| empfohlenes Drehmoment | 20 Nm |
| DUO-LOCK Schnittstelle | DL10 |
| Schaft-Ø D _s | 12 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |