



DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl lang Zylinderschaft, DUO-LOCK Schnittstelle / Ø DS: DL12/20



Bestelldaten

Bestellnummer	220378 DL12/20
GTIN	4034221150073
Artikelklasse	26Y

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrupfen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	200 mm
empfohlenes Drehmoment	30 Nm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL12
Ø D ₂	11,5 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme