


Garant**Einstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 2,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiAlN ²
Eckenradius	0,2 mm
Stechbreite w	2,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9140

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		