

Transport- und Stapelbehälter mit Klappe, Nutztiefe × Nutzbreite: 1200X1000mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 963561 1200X1000 |
| GTIN | 4251572702953 |
| Artikelklasse | 96l |

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.

Mit Klappe.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|--------|
| Stapelrand 3-seitig | nein |
| Stapelhöhe maximal | 600 mm |
| kranbar | ja |
| Einfahrbreite | 860 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Wand Ausführung | mit Klappe |
| Tiefe | 1260 mm |
| Stapeltragfähigkeit | 10000 kg |
| Unterfahrhöhe | 100 mm |
| stapelbar | ja |
| Gewicht | 60 kg |
| Tragfähigkeit | 2000 kg |
| Farbe | mausgrau RAL 7005 |
| Höhe | 670 mm |
| Füllhöhe | 500 mm |
| gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich | nein |
| Material | Stahlblech |
| mit Einfahrtaschen | nein |
| Einfahrtiefe | 1060 mm |
| Fangecken mit Kranösen | ja |
| Breite | 1060 mm |
| Nutzbreite | 1000 mm |
| Nutztiefe | 1200 mm |
| Produktart | Transport- und Stapel-Großbehälter |