

duMONT

Sechskant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	290431 6
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beschreibung

Verwendung:
In einem Durchgang wir ein Innensechskant geräumt.

Technische Beschreibung

Ausgangsbohrung H8	6 mm
Nadellänge	152 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	460 kg
Räumlänge in Stahl	7 - 19 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Öl	geeignet