

**duMONT****Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	290426 8
GTIN	
Artikelklasse	29J

**Beschreibung****Verwendung:**

In einem Durchgang wir ein Innenvierkant geräumt.

**Technische Beschreibung**

erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	1200 kg
Räumlänge in Stahl	9 - 26 mm
Nadellänge	203 mm
Ausgangsbohrung H8	8,4 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		