

duMONT**Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	290426 6
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beschreibung

Verwendung:
In einem Durchgang wir ein Innenvierkant geräumt.

Technische Beschreibung

Räumlänge in Stahl	6 - 19 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	660 kg
Ausgangsbohrung H8	6,4 mm
Nadellänge	170 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		