

## duMONT

### Sechskant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 8



#### Bestelldaten

Bestellnummer	290431 8
GTIN	
Artikelklasse	29J

#### Beschreibung

**Verwendung:**  
In einem Durchgang wird ein Innensechskant geräumt.

#### Technische Beschreibung

erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	690 kg
Räumlänge in Stahl	10 - 26 mm
Nadellänge	197 mm
Ausgangsbohrung H8	8 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

#### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Öl	geeignet