

## duMONT

### Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 10



#### Bestelldaten

Bestellnummer	290426 10
GTIN	
Artikelklasse	29J

#### Beschreibung

**Verwendung:**  
In einem Durchgang wir ein Innenvierkant geräumt.

#### Technische Beschreibung

Nadellänge	257 mm
Ausgangsbohrung H8	10,4 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	2000 kg
Räumlänge in Stahl	10 - 32 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

#### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		